

k l i m

Catalogo Adacta Klim Rev.0 Settembre '09



dinamica per **passione**



PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:



Via Montagna Z. I. L. L o t t o 4 1  
c.a.p. 72023 Mesagne (Br) - ITALY  
Tel. + 3 9 0 8 3 1. 7 7 7 8 4 0  
Fax. + 3 9 0 8 3 1. 7 3 0 7 3 9  
Sito web: www.promedicare.it  
e mail: info@promedicare.it



CE **GARANZIA 2 ANNI**





dinamica per **passione**



### DESCRIZIONI ADACTA KLIM

Base per postura modulare in alluminio. **Priva di saldature** consente un adattamento personalizzato alle misure e necessità posturali del paziente.

**Dinamica nei movimenti** e negli adattamenti al paziente nel tempo.

La struttura in alluminio di altissima resistenza abbinata a una straordinaria meccanica di precisione a movimenti fluidi ed armonici.

La versatilità della progettualità modulare della linea dei telai Adacta combinata alla linea delle posture Versa fa sì che ogni esemplare sia unico e dedicato al suo utilizzatore, nelle misure, nell'intensità dei movimenti, nelle superfici d'appoggio, negli assetti, nel dimensionamento, nella sicurezza... **Il sistema di postura diventa un abito sartoriale!**

### LA RICERCA

Un lungo studio sui disordini di movimento e sui bisogni posturali ad essi collegati, la ricerca dapprima clinico sperimentale e quindi industriale, hanno portato allo sviluppo della **Adacta KLIM**. La ampia casistica dei disordini di movimento e la loro caratterizzazione ha guidato la scelta di finalizzare una soluzione posturale per **pazienti affetti da discinesie** caratterizzate da ipertono estensorio.

Le discinesie, movimenti involontari rapidi, generalmente con andamento ripetitivo e stereotipato, combinati ad una alterazione dei meccanismi **SENSORIALI MOTORI** caratterizzati da **VIOLENZA ED INSTANTANEITA'**, producono frequentemente posture abnormi, che inducono stress mentale, fatica fisica e danni muscolari ed articolari ai pazienti che ne sono affetti.

La **armonica dinamicità** dei movimenti di **Adacta KLIM** e della sua capacità di assorbire e restituire fluidamente gli stessi, abbinata alle prestazioni a ritorno lento di memoria ed anti-vibrazione dei materiali dei sistemi di postura della Linea VERSA e del loro accoppiamento personalizzato in funzione delle misure e pesi del paziente, favoriscono nel tempo:

☞ **RILASSAMENTO MUSCOLARE**

☞ **DIMINUZIONE DELLA INTENSITÀ E DELLA FREQUENZA DEI MOVIMENTI**

☞ **RAGGIUNGIMENTO DI UN COMFORT E BENESSERE GENERALE ANCHE IN RIFERIMENTO ALLE CRISI IPOSSIGENATIVE CUI QUESTI PAZIENTI SONO SOGGETTI**

☞ **MIGLIORAMENTO DI DISTURBI QUALI LA ANARTRIA E LA SCIALORREA.**

☞ **AUMENTO DEL TEMPO DI SEDUTA E DIMINUZIONE DEI TRASFERIMENTI CON NOTEVOLE ALLEGGERIMENTO DEL CARICO ASSISTENZIALE**

☞ **SVILUPPO DELLE ABILITÀ COMUNICATIVE**

☞ **MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA**

Non secondaria importanza, riveste la **customizzazione delle sagomature** del sistema di postura della Linea VERSA, che combinata alle performances dei materiali ed ai movimenti di posizionamento nello spazio (basculamento e reclinazione) di **Adacta KLIM** favorisce la **riduzione dei picchi pressorici dell'anatomia corporea** sul sistema di postura nonché un **rilassamento generale**.

### COSA È ADACTA KLIM?

Una macchina progettata per equilibrare i carichi corporei e gravitazionali assecondando i movimenti discinetici e lo stato percettivo del paziente

### Dotata di

Meccanismi e materiali ammortizzanti

### Tale da consentire

- Un'armonia ed omogeneità di superficie d'appoggio aderente e rilassata
- Una sicura posizione seduta
- L'inizio del progetto riabilitativo **utile al paziente**

### INDICAZIONI CLINICHE

Discinesie, Distonie, Note Atetosiche, Ipertono estensorio, Movimenti di reclutamento.



Il sistema di postura diventa un abito sartoriale!

## PARTI FONDAMENTALI

caratteristiche tecniche

- Telaio rigido sottoposto a processo di ossidazione color grigio
- Manici di spinta telescopici regolabili in altezza, orbitali, abbattibili e regolabili in inclinazione
- Montanti schienale abbattibili ed ammortizzanti mediante molle a gas (tre tipi di intensità debole, media e forte)
- Reclinazione di partenza dell'angolo schienale regolabile da 85° a 95°
- Angolo ginocchio ammortizzante in estensione
- Regolazione continua in elevazione dell'angolo ginocchio
- Estensione ammortizzante verso il basso dei montanti poggia gamba
- Regolazione in altezza delle pedane
- Montanti poggia gamba a ribaltamento laterale con quick release (solo per pedane separate)
- Basculamento continuo con molla a gas da 0° a 25°
- Ruotine antiribaltamento

## PARTI OPZIONABILI

caratteristiche tecniche

- Ruotine anteriori disponibili da:
  - 125mm piene
  - 150mm piene o pneumatiche
  - 175mm piene
- Ruote posteriori ad estrazione rapida disponibili da:
  - 300mm piene o pneumatiche
  - 500mm pneumatiche con corrimano
- Freni disponibili:
  - a leva
  - a tamburo
  - a leva + tamburo
- Poggiatesta disponibili:
  - pedane separate (ad esclusione mis. XXS ed XS)
  - pedana unica (ad estrazione facilitata)
  - meccanismo di flessione estensione ammortizzante per pedane separate
  - cavigliera di posizionamento piede



Elegante

Versatile

Modulare

Sicura



Angolo ginocchio ammortizzante in estensione con regolazione continua dell'elevazione



Estensione ammortizzante verso il basso dei montanti poggia gamba



Montanti Schienale ammortizzati con angolo di partenza predeterminato



Completamente riducibile



Ruotine antiribaltamento ribaltabili ed estraibili



Montante poggia gamba ribaltabile con quick release pin



Basculamento continuo con molla a gas



Reclinazione di partenza angolo schienale con molla a gas

### MISURE TELAIO

LARGHEZZA X PROFONDITÀ SEDUTA

<b>XXS</b> 35x38cm	<b>XS</b> 35x42cm	<b>XS1</b> 38x46cm
<b>S</b> 41x46cm	<b>M</b> 41x50cm	<b>M1</b> 44x50cm

### ACCESSORI

La base per postura Adacta-KLIM è opzionale solo in combinazione d'uso con sistemi di postura della linea Versa, Versa Inserto e con gli elementi aggiuntivi della linea Versa Fixatis e Versa Capitis